

北川式气体检测管

◆汽油 煤油◆

290II型

随时、随地、轻松
不需要电源
现场检测汽油或煤油



将气体检测管连接到气体采集器
拉手柄
进入的汽油或煤油
改变检测管中检测剂的颜色

在汽油的情况下



↑
黄色

↑
棕色 或者 绿棕色

在煤油的情况下



↑
棕色

↑
浅粉色

↑
浅棕色




◆产品规格◆

型号	290II
测定时间	1.5分钟/ 100mL
颜色的变化	在汽油的情况下 白色 → 黄色 / 棕色 / 绿棕色 在煤油的情况下 白色 → 棕色 / 浅粉色 / 浅棕色
操作温度	0~40℃
湿度影响	没有
反应原理	五氧化二碘减少
有效期	2年
试管的数量/盒	10


其他气体的影响

轻油会产生与煤油相似的变色。
 润滑油和食用油不会变化颜色。
 甲苯会产生深褐色的变化，二甲苯会产生褐色的变化，乙苯会产生绿褐色的变化。


◆操作方法◆




①先将检测管上端和下端切开



②将气体检测管连接到真空方法气体采集器



③适合红线



④请拉手柄



⑤等待每手柄操作1.5分钟

⑥ 看着检测管的变色



光明理化学工業株式会社

URL: <http://www.komyokk.co.jp/> E-mail: qa@komyokk.co.jp

本社 〒213-0006 川崎市高津区下野毛1丁目8番28号
 TEL. 044-833-8900(代) FAX. 044-833-2671